


型号 SDL 套

SD Lever Type Sample Cutting Machine MADE IN JAPAN

SD型杠杆式的试料剪裁装置的目的和特点

安装各种刀具，从薄板切样。
只要按下杠杆，就可以剪裁。一只手也可以简单地进行操作。

型号 SDL-200 (橡胶，软塑料，未硫化橡胶等)



操作方法


- 1) 把刀头部完全插在圆筒状的刀具安装孔部位。用螺丝钉拧住。
- 2) 把专用纸放在工作台上，把切样放在纸上面。
- 3) 用适度的力量按下操作杠杆就可切断试样片。

主要规格

剪裁冲程	0 ~ 16 mm
杠杆率	1 : 3 0
工作台大小	(大约) (W)220 × (D)290 mm
刀具连续部位	φ 25 mm雌
机体尺寸	(大约) (W)280 × (D)400 × (H)640 mm
机体重量	(大约) 60kg
标准配件	①PE垫板 1张 ②专用纸 30张
附着定塞器	




刀具安装部位



供选择 温度调节构造

温度控制 两个系统单独控制 (刀具及工作台部位)
 温度控制范围 室内温度 ~ 180℃
 电源 AC100V 单相 50/60Hz 800WA
 对热塑性硬质的切样表现出很好的效果。



加热式试样切断器以及加热式 Super Dumbbell Cutter


型号 SDL-100 (橡胶，软膜)



主要规格

剪裁冲程	0 ~ 16 mm
杠杆率	1 : 1 5
工作台大小	(大约) (W)220 × (D)230 mm
刀具连续部位	φ 25 mm雌
机体尺寸	(大约) (W)220 × (D)350 × (H)610 mm
机体重量	(大约) 25kg
标准配件	①PE垫板 1张 ②专用纸 30张

SUPER DUMBBELL CUTTER



型号 SDK-500
 规格 JIS K6251-5 JIS K7113-2
 ISO37-1 等

<营业项目>
 SD式冲切试验片刀具 及 有关装置
 各种物理试验机的制造
 试验用成形试料的模具 及 有关装置

DUMBBELL CO.,LTD.

地址 〒350-1175 埼玉县川越市大字笠幡2243-1
 2243-1 Kasahata Kawagoe-shi, Saitama 350-1175 JAPAN
 TEL. 049-232-1550 (Operator) FAX. 049-233-5242

E-MAIL: cutter@dumbbell.co.jp http://www1.odn.ne.jp/dumbbell.co.jp



DUMBBELL CO.,LTD.