

型式 SDLシリーズ

SD Lever Type Sample Cutting Machine


SD型レバー式試料裁断器

SD型レバー式試料裁断器の目的、及び特徴

各種カッターを装着し、シートから打抜きを行います。レバーを押し下げただけで裁断が完了しますので、片手で容易に操作できます。

型式 SDL-200

軟質ゴム 軟質プラスチック 未加硫ゴム 等




操作方法

- ① シリンダーのカッター取付穴にカッター頭部を一杯に差し込み、蝶ネジで固定します。
- ② テーブルに専用台紙を載せ、その上に打抜きサンプルを載せます。
- ③ 適当な力で操作レバーを押し下げ、打抜きます。

主要諸源

裁断ストローク	0~16mm
レバーテコ比	1:30
テーブル寸法	(約)(W)220 × (D)290mm
カッター接続部	φ25mmメス
機体寸法	(約)(W)280 × (D)400 × (H)640mm
機体重量	(約)60kg
標準付属品	① PE下敷き板 1枚 ② 専用台紙 30枚
カッター下限ストッパー付き	

カッター取付部



オプション機構


ヒーターコントロール(温度調節)機構

温度制御 2系統独立制御 (カッター部、テーブル部)

温度制御範囲 室温~180℃

電源 AC100V 単相 50/60Hz 800WA

熱可塑性の硬質サンプル打抜きに、大きな効果を発揮します。



ヒーター加熱式試料裁断器、及び、ヒーター式スーパーダンベルカッター

型式 SDL-100

軟質ゴム 軟質フィルム 等




主要諸源

裁断ストローク	0~16mm
レバーテコ比	1:15
テーブル寸法	(約)(W)220 × (D)230mm
カッター接続部	φ25mmメス
機体寸法	(約)(W)220 × (D)350 × (H)610mm
機体重量	(約)25kg
標準付属品	① PE下敷き板 1枚 ② 専用台紙 30枚

SUPER DUMBBELL CUTTER

スーパーダンベルカッター



型式 SDK-500

規格 JIS K6251-5 JIS K7113-2

ISO37-1等 規格に準拠

営業品目

SD式試験片打抜きカッター及び関連装置

物理試験機各種製作、試験用試料成形金型及び関連装置

株式会社 ダンベル

〒350-1175 埼玉県川越市大字笠幡 2243-1

TEL. 049-232-1550(代表) FAX. 049-233-5242

http://www1.odn.ne.jp/dumbbell.co.jp



DUMBBELL CO.,LTD.